


Akış kontrolü / susturucu VFFK-C-K-M5-P

Ürün numarası: 133140

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Valf fonksiyonu | Ses basıncı kısma fonksiyonu |
| Ek fonksiyon seçimi | susturucu ile |
| Pnömatik bağlantı 1 | M5 |
| Ayar elemanı | Tırtıl vida |
| Montaj türü | vidalanabilir |
| Normal akış hızı 0,6-→ 0 MPa (6-→ 0 bar, 87-→ 0 psi) | 0 l/min...80 l/min |
| Çalışma basıncı | 0 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Vida dişli muyluda conta türü | Sızdırmazlık halkası |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | 0 Bar...10 Bar |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Akışkan sıcaklığı | 0 °C...60 °C |
| Nominal sıkma torku | 1.4 Nm |
| Nominal sıkma torkuna tolerans | ±% 20 |
| Ürün ağırlığı | 4.3 Gram |
| Darbe emici elemanı malzemesi | PE |
| Vida dişli muylu malzemesi | Nikel kaplı pirinç |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR |
| Ayar vidası malzemesi | Nikel kaplı pirinç |