

Yari döner tahrik birimi DRQ-100- -270-PPV-A

Ürün numarası: 151319
Üretimden kalkacak ürün

FESTO


Temassız algılama için, ayarlanabilir son konum yastıklaması, boşluk dengelemeli dişli çarklı tahrik düzeni.

181 ile 269 derece arası seçilebilir dönme açısı

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Temsili örnek



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Büyükölçü | 100 |
| Yastıklama açısı | 52 deg |
| Dönme açısı | 270 deg |
| Son konum toleransı | 3 deg |
| Yastıklama | PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama |
| Montaj konumu | istenildiği gibi |
| Tasarım yapısı | Kremayer mil/çark |
| Konum algılama | Yaklaşım sensörü için |
| Çalışma basıncı | 2,5 ... 10 bar |
| 6 bar' da max. dönme frekansı | 0,5 Hz |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| 6 bar'da teorik tork | 150 Nm |
| Müsaade edilen kütle atalet momenti | 0,2 kgm ² |
| Ürün ağırlığı | 34.200 g |
| Bağlantı şekli | Dişi dişli |
| Pnömatik bağlantı | G1/2 |
| Tahrik mili için malzeme bilgisi | Karbonlu çelik |
| Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU) |