


Çoklu dağıtıcı QST3-1/4-8-6

Ürün numarası: 153201

FESTO

360° yönlendirilebilir, 4 çıkış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	4,6 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 6 bar
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0,95 ... 14 bar
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Üretici deklarasyonuna göre kalite www.festo.com
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Ürün ağırlığı	35 g
Çıkışların sayısı	4
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/4
Pnömatik bağlantı 2	6 mm hortum dış çapı için 8 mm hortum dış çapı için
Çözme halkasının rengi	mavi
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik