


Y-otomatik baęlantı

QSY-5/32T-U

Ürün numarası: 153750

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	2,3 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyüküküğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklıęa baęlı çalışma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava Vakum
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Ürün aęırlıęı	8 g
Çıkışların sayısı	2
Giriş hatların sayısı	1
Pnömatik baęlantı, giriş hattı	Dış çap 5/32" hortum için
Pnömatik baęlantı, çıkış	Dış çap 5/32" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik