


Servo motor EMMS-AS-40-M-LS-SR

Ürün numarası: 1578617

FESTO

Redüktörsüz.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çevre sıcaklığı	-40 ... 40 °C
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Uygun olduğu standart	IEC 60034
İzolasyon koruma sınıfı	F
EN 60034-1'e uygun seviye sınıfı	S1
Sıcaklık izleme	PTC-direnç
Koruma sınıfı	IP54
Elektrik bağlantı sistemi	Erkek soket
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
Müsaade edilebilirlik	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmeliğine uygun
Nominal çalışma gerilimi DC	360 V
Nominal gerilim DC	360 V
Sargı anahtarı tipi	İçte yıldız
Kutup çifti adedi	4
Durma hali torku	0,26 Nm
Nominal tork	0,22 Nm
Tork tepe değeri	1 Nm
Nominal devir	10.300 1/min
Max. Devir	11.520 1/min
Nominal motor gücü	232 W
Nominal akım motor	0,63 A
Akım tepe değeri	3,3 A
Motor sabiti	0,344 Nm/A
Gerilim sabiti, fazlar arası	22,1 mV/min
Faz-faz sargı direnci	31 Ohm
Faz-faz sargı endüktansı	10,4 mH
Toplam güç aktarma atalet momenti	0,049 kgcm ²
Ürün ağırlığı	680 g
Müsaade edilir eksenel mil yükü	12 N
Müsaade edilir radyal mil yükü	82 N
Rotor konum sensörü	Resolver
Döner pozisyon enkoder arayüzü	SIN/COS analog sinyal
Döner pozisyon enkoderi ölçme prensibi	Endüktif
MTTF, alt komponent	80 yıl, döner pozisyon enkoderi
MTTFd, alt komponent	160 yıl, döner pozisyon enkoderi