

Manometre MA-40-16-1/8-EN

Ürün numarası: 162836

FESTO

Bar ve psi cinsinden gösterge ünitesi.
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [bar]	0 ... 16 bar
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Nötr sıvılar Nötr gazlar Oksijensiz Asetilsiz
Çalışma basıncı	0 ... 16 bar
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/8
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	PBT
Pencere camı malzeme bilgisi	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	60 g