


Bağlantı kablosu KVIA-MPPE-10

Ürün numarası: 163883

FESTO

Oransal valfler için



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Bağlantı şekli	Bağlantı somunu ile
Montaj konumu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	828 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket, düz / Dişi soket, açılı
Çalışma gerilimi aralığı AC	≤ 250 V
Müsaade edilen akım değeri	1 A
Kablo uzunluğu	10 m
Kablo çapı	8 mm
Kablo yapısı	6x0,25
Koruma sınıfı	IP65
Çevre sıcaklığı	-30 ... 80 °C
Malzeme, kablo kılıfı	PVC
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, sıkma bağlantılar	Bronz Gümüşlenmiş ve altın yaldızlı