

Filtre

LF-1-D-5M-MAXI-A-NPT



Ürün numarası: 173707

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

5 µm filtreleme hassasiyeti, korumalı kavanoz ve otomatik su boşaltmalı.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Maxi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey
Filtrasyon derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	80 cm ³
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Standart nominal debi	3.800 l/min
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	5 ... 60 °C
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC