

Mikro filtre LFMA-1/8-D-MINI-A-NPT



Ürün numarası: 173725

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

0,01 µm filtre kartuşlu, metal korumalı kavanoz.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Seri	D
Büyükklük	Mini
Filtrasyon derecesi	0,01 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Çalışma basıncı	2 ... 12 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Çıktıdaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:7:2] Asal gazlar
Hava kalite sınıfı için maks. standart debi miktarı	360 l/min
Hava kalite sınıfı için min. standart debi miktarı	80 l/min
Filtrenin verimi	99,9999 %
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	1,5 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Atık yağ kabı	0,01 mg/m ³
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Montaj pozisyonu	dikey
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, filtre	Boron silikat lifi
Malzeme, çanak	PC
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun