


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1/8-D-O-MINI-NPT

Ürün numarası: 173830

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Su tahliye	elle basmalı
Filtre hassasiyeti	40 µm
Çalışma basıncı	1 Bar...16 Bar
Basınç kontrol aralığı	0,5 Bar...12 Bar
Standart anma debisi	700 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010' [-:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	600 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	1/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC