


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-3/8-D-MIDI-A-NPT

Ürün numarası: 173853

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Midi
Su tahliye	tam otomatik
Filtre hassasiyeti	40 µm
Çalışma basıncı	2 Bar...12 Bar
Basınç kontrol aralığı	0,5 Bar...12 Bar
Standart anma debisi	2000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1440 Gram
Montaj türü	aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	3/8 NPT
Pnömatik bağlantı 2	3/8 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC