

## Baęlantı takımı SMBR-8-63

Ürün numarası: 175100

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                        | Deęer                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                          | 63                                                                                                                                                                                                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK                    | 2 - orta derece korozyona maruziyet                                                                                                                                                                                      |
| LABS uygunluğu                                 | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                           |
| Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk | Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir |
| Ortam sıcaklığı                                | -20 °C...70 °C                                                                                                                                                                                                           |
| Profil malzemesi                               | Dövme alüminyum alaşım                                                                                                                                                                                                   |
| Malzeme hakkında not                           | RoHS uyumlu                                                                                                                                                                                                              |
| Tutma braket malzemesi                         | POM                                                                                                                                                                                                                      |