

# Yuvarlak kesitli silindir


**DSAG-6- -P-A**

Ürün numarası: 176208


**FESTO**

**Dişli saclı kapak**

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



**Exemplary representation**



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 50 mm
Piston çapı	6 mm
Yastıklama	P: İki ucta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	12,7 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	16,9 N
0 mm strokda hareket eden kütle	4,8 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	1,4 g
0 mm strokda ana ağırlık	14 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,5 g
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik