

# Yuvarlak kesitli silindir



## DSAG-16- -P-Q-S2

Ürün numarası: 176274

FESTO

Dişli saclı kapak, kare piston kollu

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation

## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 250 mm
Piston çapı	16 mm
Piston kolu dışı	M6
Yastıklama	P: İki uça esnek yastıklama halkaları/plakaları
Piston kolu ucu	Erkek dış
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlılamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	103,7 N
6 bar' da teorik itme kuvveti	120,6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	35 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	4,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	56 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	2,2 g
Pnömatik bağlantı	M12x1
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışıklı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışıklı paslanmaz çelik