

Yuvarlak kesitli silindir ESAQ-16- -P

Ürün numarası: 183160

FESTO

Kapak, hava bağlantısı silindir eksenine dik
Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 105 mm
Piston çapı	16 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	1,5 ... 10 bar
Çalışma şekli	tek etkili basılı
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	104,6 N
0 mm strokda hareket eden kütle	20 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	4,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	61 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	2,2 g
Pnömatik bağlantı	M5
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik