

Yuvarlak kesitli silindir


ESAZB-63- -P-A

Ürün numarası: 183297

FESTO

Direkt bağlantı için yatak kapaklı, silindir eksenine aynı hizada hava bağlantısı

Bu ürün sadece Festo Kore' den alınabilir



Exemplary representation



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 250 mm
Piston çapı	63 mm
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma basıncı	2 ... 10 bar
Çalışma şekli	tek etkili çekme yönünde
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
6 bar' da teorik itme kuvveti	1.518 N
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	43,9 g
0 mm strokda ana ağırlık	1.538 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	24,8 g
Pnömatik bağlantı	G3/4
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR TPE-U(PU)
Gövde için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik