

# Manometre

## MA-40-1,0-G1/4-MPA

Ürün numarası: 184286  
Üretimden kalkacak ürün

Mpa cinsinden gösterge ünitesi.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [MPa]	0 ... 1 MPa
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	40
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 ... 1 MPa
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	G1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	ABS
Pencere camı malzeme bilgisi	PS
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	70 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Oksijen yok Asetilen yok