


Vantuz tutucu ESH-HB-5-G

Ürün numarası: 189211

FESTO

Yükseklik dengeleyicisiz, vakum bağlantısı yandan.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Hacim	1,921 cm ³
Montaj pozisyonu	dikey
Tasarım yapısı	Vakum bağlantısı yanda
Vantuz tutucunu düzenlemek	Büyükklük 5
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'u baz alan atmosferik hava [7::-:]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	91 g
Bağlantı şekli	Dişi dişli
Vantuz bağlantısı	M10
Vakum bağlantısı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, tutucu	Alüminyum Nikel kaplı pirinç POM İslah çeliği Yüksek alışımlı çelik