

# Otomatik / disli L-tipi rakor QSML-1/4-1/8-U

Ürün numarası: 190723

FESTO

360° dönebilir, dışı altıgen erkek dış.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Mini
Nominal genişlik	1,8 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tank büyüklüğü	1
Tasarım yapısı	İtme/çekme prensibi
Operating pressure complete temperature range	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:::]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Max. Sıkma torku	14 Nm
Ürün ağırlığı	17,5 g
Pnömatik bağlantı 1	NPT1/4-18
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/8" hortum için
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	PBT-kuvvetlendirilmiş
Çözme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik