

# Çoklu dağıtıcı QSLV4-1/4-1/4-U

Ürün numarası: 190793

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer   |
|---|---|
| Boyut                                   | Standart  |
| Nominal genişlik                        | 3.1 mm  |
| Vida dişli muyluda conta türü           | Kaplama   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir  |
| Tasarım                                 | İtme-çekme prensibi   |
| Hazne boyutu                            | 1   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 Bar...10 Bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| Denizcilik sınıflandırması              | bkz. sertifika  |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava                          |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet   |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Ortam sıcaklığı                         | -10 °C...60 °C  |
| Maks. sıkma torku                       | 14 Nm   |
| Ürün ağırlığı                           | 40 Gram   |
| Çıkış sayısı                            | 4   |
| Besleme hattı sayısı                    | 1   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | Erkek diş 1/4 NPT   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 1/4" olan hortum için  |
| Ortam sıcaklığı Fahrenheit              | 14 °F...140 °F  |
| Gevşetme halkası rengi                  | gri   |
| Vida dişli muylu malzemesi              | Nikel kaplı pirinç  |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu   |
| Gövde malzemesi                         | PBT   |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM   |
| Hortum contası malzemesi                | NBR   |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşimli paslanmaz çelik   |