

# Çoklu dağıtıcı QSLV4-1/2-1/2-U

Ürün numarası: 190799

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	6.4 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	1
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Denizcilik sınıflandırması	bkz. sertifika
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	30 Nm
Ürün ağırlığı	169 Gram
Çıkış sayısı	4
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş 1/2 NPT
Pnömatik bağlantı 2	diş çapı Ø 1/2" olan hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	14 °F...140 °F
Gevşetme halkası rengi	gri
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PBT
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Hortum contası malzemesi	NBR
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik