

Vakum vantuzu ESV-60-EN

Ürün numarası: 191039

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Min. iş parçası yarıçapı	120 mm
Vantuz çapı	60 mm
Vantuz hacmi	14.445 cm ³
Bağlantı konumu	üst
Montaj konumu	herhangi bir
Vantuz biçimi	yuvarlak, ekstra derin
Çalışma basıncı	-95 kPa...0 kPa -0.95 Bar...0 Bar -13.775 000032...0 000032
Nominal çalışma basıncı	-70 kPa -0.7 Bar -10.15 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] dayalı atmosferik hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-A1-L
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-10 °C...70 °C
Nominal çalışma basıncında tutma kuvveti	162.5 N
Ürün ağırlığı	21 Gram
Shore sertliği	60 +/- 5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vantuz malzemesi	NBR