

Eksenel kit EAMM-A-D50-80G

Ürün numarası: 2733787

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	17 Nm
Ürün ağırlığı	1.190 g
Arayüz kodu, aktüatör	D50B
Arayüz kodu, motor giriş	80G
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun