

Körük Bağlantı Takımı EADB-V2-32-S401-500

Ürün numarası: 2828833

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diş çap	57 mm
Boyut	32
Kaldırma aralığı	401 mm...500 mm
Piston mili uzatması	139 mm
Tasarım	yuvarlak Körük kiti kanallı egzoz havası ile
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Koruma türü	IP65 IEC 60529'a göre
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Hareketli kütle	163 Gram
Ürün ağırlığı	233 Gram
Montaj türü	ertelenebilir dişli pim ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik