

Kaplin EAMC-67-62-24-25

Ürün numarası: 3187895

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	24 mm
Tutucu çapı 2	25 mm
Boyut	67
Nominal uzunluk	62 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	4500 1/min
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	280 000065
Aktarılabılır tork	143 Nm
Ürün ağırlığı	435 Gram
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu