


Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4B2T-50-4

Ürün numarası: 3540145

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Piston tahrikli oturmali valf
Çalıştırma türü	pnömatik
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	herhangi bir
Montaj türü	Hat kurulumu
Hat bağlantısı	DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Nominal genişlik	45 mm
Valf fonksiyonu	2/2 kapalı tek bobinli
Akış yönü	tersine çevrilemez Gaz şeklindeki akışkanlar için valf yuvası üzerinden
Akışkan basıncı	0 MPa...0.4 MPa 0 Bar...4 Bar
Bağlantı elemanı PN nominal basınç	40
Hava tahliye fonksiyonu	kısılamaz
Gerilme türü	mekanik yay
Kontrol türü	harici olarak kontrol edilen
Pnömatik bağlantı	Dişi diş G1/8
Çalışma basıncı	0.6 MPa...1 MPa 6 Bar...10 Bar 87 000032...145 000032
Ortam	Su buharı Soy gazlar filtrelenmiş basınçlı hava, filtre hassasiyeti 200 µm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
Maks. viskozite	600 mm ² /s
Akışkan sıcaklığı	-40 °C...200 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Akış Kv	34.5 m ³ /h
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Bağlantı rakoru gövdesi malzemesi	Paslanmaz çelik dökümü
Bağlantı rakoru gövdesi malzeme numarası	1.4408
Mil contasının malzemesi	PTFE

Özellik	Değer
Yuva conta malzemesi	PTFE
Ürün ağırlığı	3500 Gram
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	AB basınçlı ekipman direktifine göre
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Basınçlı cihazlar için Birleşik Krallık Yönetmelikleri
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
Tahrik kabini malzemesi	Pirinç, nikel kaplı