


Hortum bağlantısı

N-3/8-P-13

Ürün numarası: 36160

FESTO

Sızdırmazlık halkalı.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11 mm
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	Sızdırmazlık halkası
Montaj pozisyonu	İstenildiği gibi
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	1
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	-0,95 ... 16 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Max. Sıkma torku	15 Nm
Ürün ağırlığı	178 g
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış G3/8
Pnömatik bağlantı 2	13 mm hortum iç çapı için
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Anotlanmış alüminyum