


Manometre

MA-63-0,25-R1/4-MPA-E-RG

Ürün numarası: 526783
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Mpa cinsinden gösterge üniteli, ayarlanabilir kırmızı/yeşil skala.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge aralığı [MPa]	0 ... 0,25 MPa
Uygun olduğu standart	EN 837-1
Manometre çapı	63
Tasarım yapısı	Bourdon tüplü manometre
Bağlantı şekli	Hat döşeme
Kullanım havası	Asal gazlar Nötr sıvılar
Çalışma basıncı	0 ... 0,25 MPa
Değişken yük faktörü	0,66
Ölçme hassasiyeti sınıfı	2,5
Koruma sınıfı	IP43
Kullanım havası sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantının yönü	Arka tarafı merkezli
Pnömatik bağlantı	R1/4
Ortamla temas eden malzemeler	Pirinç
Malzeme bilgisi, vidalı saplama	Pirinç
Gövde için malzeme bilgisi	ABS
Pencere camı malzeme bilgisi	PMMA
Renkli gövde	Siyah
Ürün ağırlığı	90 g
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Oksijen yok Asetilen yok