


Otomatik bağlantı rakoru QB-1/4-1/4-U-M

Ürün numarası: 533219

FESTO

dışı altıgen erkek dış.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	Standart
Nominal genişlik	0,197 "
Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi	kaplama
Tasarım	Düz Form
Tank büyüklüğü	10
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	0,095 ... 1 MPa
Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı	0,95 ... 10 bar
Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı	13,775 ... 145 psi
Denizcilik sınıflandırması	Bkz. sertifika
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	0,452 oz
Bağlantı şekli	Altıgen köşe SW14 Alyan anahtar SW5
Pnömatik bağlantı 1	Erkek dış R1/4
Pnömatik bağlantı 2	Dış çap 1/4" hortum için
Ortam sıcaklığı Fahrenheit	32 ... 140 °F
Çözme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	PBT
Malzeme, vida sızdırmazlığı	NBR
Malzeme, sökme halkası	POM
Malzeme, hortum sabitleme elemanı	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik