

Darbe emici DYEF-M14-Y1F

Ürün numarası: 548376

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	M14
Strok	5 mm
Yastıklama	Madeni stop ile P-Yastıklama
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Konum algılama	No
Max. Darbe hızı	0,8 m/s
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Yastıklama boyu	5 mm
Strok başına max.enerji emme değeri	0,2 J
Ürün ağırlığı	77,3 g
Bağlantı şekli	Kontra somunlu
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı çelik