


Motor flanşı EAMF-A-118A-80G

Ürün numarası: 550989

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Arayüz kodu, motor giriş	80G
Arayüz kodu, kuplaj muhafazası	118A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun