

Körük Bağlantı Takımı DADB-V6-32-S476-500

Ürün numarası: 553289

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Diş çap	38 mm
Boyut	32
Kaldırma aralığı	476 mm...500 mm
Piston milî uzatması	147 mm
Tasarım	yuvarlak Körük kiti kanallı egzoz havası ile
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	117 Gram
Montaj türü	ertelenebilir dişli pim ile
Pnömatik bağlantı	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımli paslanmaz çelik