


# Fiş NECC-L1G4-C1

Ürün numarası: 553858

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Çalışma gerilimi aralığı AC	300 V
Müsaade edilen akım değeri	10 A
Bağlantı kesidi	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Çevre sıcaklığı	-25 ... 100 °C
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
Malzeme, muhafaza	PBT