


Bağlantı Rayıterminal şerit VABM-L1-14W-G14-8

Ürün numarası: 566648

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	16 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.65 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	3 Nm
Ürün ağırlığı	676 Gram
Kontrol havası bağlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım