


Körük kiti

EADB-V1-63-S101-200

Ürün numarası: 570272

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	93 mm
Büyükölçü	63
Strok aralığı	101 ... 200 mm
Piston kolu uzantısı	68 mm
Tasarım	Yuvarlak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Tasarım yapısı	Körük kiti kanallı tahliye havasıyla
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	3
Ortama dayanım	Toz Mıdır Yağlar Gres yağı Yakıtlar
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-10 ... 80 °C
Hareket eden kütle	153 g
Ürün ağırlığı	263 g
Bağlantı şekli	geçmeli Dış açılmış pim
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzemelerle ilgili açıklama: Adaptör komponentleri	İşlenmiş alüminyum alışımlı eloksal kaplama
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Malzemelerle ilgili açıklama: Körükler	NBR
Dişli vida malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik