


Lineer Handling sistemi

DHSL-25-2EGC120TB-DGEA40

Ürün numarası: 574535

FESTO

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak
bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj	Doğrusal rampa 25
Etkin yük	0 ... 25 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	DGEA-40
Silindir sistemi, Z eksen	Elektriksel Dişli kayış tahriği
Orta konum, Z eksen	İsteğe bağlı
Strok, Z eksen	0 ... 1.000 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Z eksen	± 0,05 mm ± 0,05 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x EGC-120-TB
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 8.500 mm
Son konumda tekraralama hassasiyeti, Y eksen	± 0,08 mm ± 0,08 mm