

# Perde geiş rakoru NPQH-H-Q4-E-P10

Ürün numarası: 578299

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	3 mm
Hortum yerleştirme derinliđi	13 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	Bölme İtme-ekme prensibi
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralıđı alıřma basıncı	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 Bar...20 Bar -13.775 000032...290 000032
alıřma basıncına iliřkin not	Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	NSF C0523185
İřletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:::] uyarınca basıncılı hava Su (sıvı, buzsuz)
İřletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı iřletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yođun korozyona maruziyet
LABS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Gıdaya uygunluk	bkz. Uygunluk Beyanı NSF/ANSI 169
Ortam sıcaklıđı	0 °C...150 °C
Ürün ađırlıđı	23.5 Gram
Montaj türü	Dıř altıgen SW16
Pnömatik bađlantı 1	dıř apı Ø 4 mm olan hortum için
Pnömatik bađlantı 2	dıř apı Ø 4 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	Pirin, kimyasal olarak nikel kaplı
Tutma halkası malzemesi	PEI
Gevřetme halkası malzemesi	Kimyasal olarak nikel kaplı pirin
Somun malzemesi	Pirin, kimyasal olarak nikel kaplı
Hortum contası malzemesi	FPM

Özellik	Değer
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik
Destek halkası malzemesi	PEI