

# T-Dađıtıcı FCK-3-PK-4-KU

Ürün numarası: 6274

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Deđer
Nominal genişlik	3.4 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	T şekli
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yađlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Pnömatik bağlantı 1	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için rakor somunlu iç çapı Ø 4 mm olan tırnaklı nipel için
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 6 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 4 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	POM
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Konnektör malzemesi	POM