

hızlı bağlantı CK-3/8-PK-6-KU

Ürün numarası: 6460

FESTO

Sızdırmazlık kenarlı erkek diş, polimer model.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Nominal genişlik | 5,3 mm |
| Vidalı saplamadaki sızdırmazlık tipi | Sızdırmazlık kenarı |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Tasarım | Düz Form |
| Tank büyüklüğü | 10 |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -0,095 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı tüm sıcaklık aralığı | -0,95 ... 10 bar |
| Komple sıcaklık aralığı ortam basıncı | -13,775 ... 145 psi |
| Çalışma basıncı açıklaması | Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-] Su (sıvı, buzsuz) |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Nominal sıkma torku | 7,5 Nm |
| Nominal sıkma torkunun toleransı | ± 20 % |
| Pnömatik bağlantı 1 | Erkek diş G3/8 |
| Pnömatik bağlantı 2 | 8 mm hortum dış çapı için somunlu çengel konnektör iç çapı 6 mm için |
| Malzeme, rakor somunu | POM |
| Malzeme, vida dişli tapa | POM |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |