

Hızlı bağlantı ACK-1/8-PK-6

Ürün numarası: 7842

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	5.3 mm
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Tasarım	düz şekil
Hazne boyutu	10
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 Bar...10 Bar -13.775 000032...145 000032
Çalışma basıncına ilişkin not	Su: maks. 50 °C'de maks. 0,6 MPa
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava Su (sıvı, buzsuz)
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün Su: G vida dişli yalnızca ek donanım olarak OL tipi sızdırmazlık halkasıyla kullanılabilir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	3.5 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Pnömatik bağlantı 1	Dişi dış G1/8
Pnömatik bağlantı 2	dış çapı Ø 8 mm olan hortum için somunlu iç çapı Ø 6 mm olan geçmeli nipel için
Somun malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Vida dişli muylu malzemesi	Dövme alüminyum alaşım, eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık halkası malzemesi	PA takviyeli TPE-U(PU)