

Çekme nüvesi VMPAC-ZAS-325

Ürün numarası: 8025294

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...50 °C |
| Maks. sıkma torku | 1.7 Nm |
| Ürün ağırlığı | 72 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Tutma braket malzemesi | Paslanmaz çelik |