

Manifold BloğulBağlantı Bloğu VABM-B10-25E-N12-5

Ürün numarası: 8026255

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü | 27.5 mm |
| Montaj konumu | herhangi bir |
| Maks. valf yeri sayısı | 5 |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ürün ağırlığı | 1818 Gram |
| Montaj türü | geçiş deliği ile |
| Kontrol havası bağlantısı 12 | 1/8 NPT |
| Kontrol havası bağlantısı 14 | 1/8 NPT |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 3 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 5 | 1/2 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |
| Bağlantı rayı malzemesi | Dövme alüminyum alaşım |