


Manifold BloęulBaęlantı Bloęu VABM-B10-30S-N12-4

Ürün numarası: 8026388

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	4
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün aęırlığı	1267 Gram
Montaj türü	geçiş delięi ile
Pnömatik baęlantı 1	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 3	1/2 NPT
Pnömatik baęlantı 5	1/2 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım