

Sabit kısma valfi VFFG-T-F6-8

Ürün numarası: 8047354

FESTO



Veri sayfası

| Özellik | Değer |
|---------------------------------------|--|
| Valf fonksiyonu | Kısma fonksiyonu |
| Montaj türü | yivli |
| Çalışma basıncı | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar |
| Ortam sıcaklığı | -5 °C...60 °C |
| Ruhsat | c UL us - Tanınan (OL) |
| Boyut | ø 5,8 mm için |
| Nominal genişlik | 0.85 mm |
| İşletim ortamı | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not | Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli) |
| LABS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -10 °C...60 °C |
| Ürün ağırlığı | 1.2 Gram |
| Malzeme hakkında not | RoHS uyumlu |