


Paralel kit EAMM-U-86-S48-70AB-177

Ürün numarası: 8059018

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	86
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	175 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,25 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	9,5 Nm
Ürün ağırlığı	3.300 g
Arayüz kodu, aktüatör	S48
Arayüz kodu, motor giriş	70AB
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun