

# Kremayer aksı EHMH-140-RP- -

Ürün numarası: 8068234

FESTO



Temsili örnek

## Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	250 ... 2.500 mm
Büyükük	140
En	467 mm
Yükseklik	235 mm
Uzunluk	şu maks. strok uzunluğunda: 3232 mm şu min. strok uzunluğunda: 732 mm
Montaj pozisyonu	dikey
Redüktör tipi	Servo dik açılı dişli birimi
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül kremayer ile
Yatak	Dolaşımli makara kılavuzu
Dişli oranı	5:1
Çalışma basıncı	6 bar
Depolama sıcaklığı	-10 ... 40 °C
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	10 ... 40 °C
Maks. verimlilik	96 %
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun