

# Hortum Birleřtirme Elemanı NPQE-D-Q8-E-P10

Ürün numarası: 8113110

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer  |
|---|--|
| Boyut                                   | Standart   |
| Nominal genişlik                        | 7.1 mm   |
| Montaj konumu                           | herhangi bir   |
| Tasarım                                 | düz şekil<br>İtme-çekme prensibi   |
| Hazne boyutu                            | 10   |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...0.8 MPa<br>-0.95 Bar...8 Bar<br>-13.775 000032...116 000032 |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava                           |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 1 - korozyona düşük maruziyet  |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364 Zone III   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4   |
| Ortam sıcaklığı                         | -5 °C...60 °C  |
| Ürün ağırlığı                           | 6.4 Gram   |
| Pnömatik bağlantı 1                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 8 mm olan hortum için   |
| Gevşetme halkası rengi                  | mavi   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu  |
| Gövde malzemesi                         | PBT  |
| Gevşetme halkası malzemesi              | POM  |
| Hortum contası malzemesi                | NBR  |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | Paslanmaz çelik  |