

Handling modülü EHMY-RP-ELGC-45-BS-KF- -

Ürün numarası: 8122317

FESTO



Temsili örnek

Bilgi sayfası

Genel data sheet - Kişisel değerler konfigürasyonunuza bağlıdır.

Özellik	Değer
Çalışma stroğu	200 ... 800 mm
Montaj yüzeylerinde gerekli düzlük	0,1 mm/m
Vidalı mil çapı	10 mm
Vidalı mil adımı	10 mm/U
Montaj pozisyonu	Yatay
Tasarım yapısı	Elektromekanik doğrusal modül Vidalı mil ile
Konum algılama	Yaklaşım sensörü için
Max. ivmelenme	15 m/s ²
Max. Hız	0,6 m/s
Tekrarlama hassasiyeti	±0,015 mm
Anahtarlama zamanı	100 %
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 90 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	5 ... 45 °C
Max. itme kuvveti Fx	100 N
Besleme sabiti	10 mm/U
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun