

Пластикова трубка PUN-H-2X0,4-SW

Номер деталі: 133039

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	2 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	8 мм
Внутрішній Ø	1.2 мм
Мінімальний радіус вигину	5 мм
Примітка до застосування	TPE-U На основі ефіру
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.6 МПа -0.95 бар...6 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...87 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-35 °C...60 °C
Вага виробу за довжиною	0.0024 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 2 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-U (PU)