

# Сильфонный комплект DADB-V6-40-S251-300

Номер деталі: 553299

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                          | 46 мм                                               |
| Розмір                               | 40                                                  |
| Діапазон ходу                        | 251 мм...300 мм                                     |
| Подовження штока поршня              | 86 мм                                               |
| Конструкція                          | круглий<br>Комплект сильфонів<br>з вихлопом повітря |
| Положення монтажу                    | Будь-який                                           |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 3 - сильний опір корозії                            |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L                                      |
| Опір середовища                      | Пил<br>стружка<br>Мастила<br>Масило<br>Бензин       |
| Ступінь захисту                      | IP54                                                |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...80 °C                                      |
| Вага продукту                        | 100 г                                               |
| Тип кріплення                        | відкладений<br>З різьбовим штифтом                  |
| Пневматичне з'єднання                | G1/8                                                |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                                  |
| Матеріал деталей адаптера            | РА посилений                                        |
| Матеріальні ущільнення               | NBR                                                 |
| Матеріал сильфона                    | NBR                                                 |
| Матеріал гвинтів                     | Високолегована нержавіюча сталь                     |